




elesa
Original design EWN.SST-SAN



3 Form
E mit Gewinde-Sackloch

1 d₁	2 d₂	d₃	b	h₁	h₂	h₃	h₄
40	M 6	13,5	6	20	4	12	18
55	M 8	16	8	28	6,5	18	25

Ausführung

Griff

Kunststoff, Polyamid (PA)

• glasfaserverstärkt

• Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C

• schwarzgrau, RAL 7021, matt

• weiß, RAL 9016, matt

● SGA

○ WSA

Gewindebuchse

Kunststoff, Polyamid (PA)

• schwarzgrau bei SGA

• weiß bei WSA

RoHS

Flügelmuttern GN 634.1 sind aus einem antimikrobiellen Kunststoff gefertigt. Durch einen Zusatz auf der Basis von Silber ist ein natürlicher Wirkstoff gegen Bakterien geschaffen worden. Dadurch wird das Wachstum von Bakterien verhindert. Die antimikrobielle Wirkung des Additives wird auch durch wiederholtes Reinigen mit Seife oder Lösungsmittel nicht gemindert, ebenso wenig auch bei einer Sterilisationstemperatur bis 130 °C. Durch diese Eigenschaft sind Bedienteile aus diesem Kunststoff prädestiniert für den Einsatz in der Medizintechnik, in der Nahrungsmittel- und pharmazeutischen Industrie d. h. überall, wo hohe Anforderungen an die Hygiene gestellt werden.

Technische Informationen	Seite
Produktfamilie Ergostyle®	18
Allgemeine Hinweise Sanline	2404
Kunststoff-Eigenschaften	2414
Edelstahl-Eigenschaften	2422

Bestellbeispiel	1 d ₁
	2 d ₂
	3 Form
	4 Oberflächen
GN 634.1-40-M6-E-SGA	

2.2 Spannen, Klemmen mit Griffen

1