




Ausführung

Spannarm

Aluminium, eloxiert, naturfarben

ALN

Klemmstück

Stahl, verzinkt, blau passiviert

Zylinderschrauben ISO 4762

Stahl, brüniert

Unterlegscheiben ISO 7092

Stahl, verzinkt

RoHS

Spannarme GN 8620.1 werden in Kombination mit Kraftspannern GN 8620 / GN 8621 eingesetzt.

Die dabei möglichen Montagepositionen und der max. Schwenkwinkel der Spannarme gehen zusammen mit wichtigen Montagehinweisen aus den jeweiligen Kraftspanner-Normblättern hervor.

Hinweise

ganternorm.com

GN 8620 Kraftspanner

GN 8621 Kraftspanner (mit / ohne zusätzlicher Handbetätigung)

Technische Informationen	Seite
Technische Hinweise	ganternorm.com
ISO-Passungen	2391
Zubehör	
Andrückschrauben	752 ff.
DIN 6325 Zylinderstifte	1101

Bestellbeispiel

1

2

3

4

GN 8620.1-16-15-M-ALN

1 s

2 a

3 Form

4 Werkstoff / Oberfläche