



- 2 Form**
- A Anschluss gerade
 - B Anschluss 45°
 - C Anschluss 90°

Größe	d ₁ Anschlussgewinde für GN 880	Länge l Schlauchlänge			d ₂ Schlauchtülle	d ₃ Nennwerte Schlauch	d ₄ ≈
		250	500	1000			
22	M 22 x 1,5	250	500	1000	15	14	15,5
26	M 26 x 1,5	250	500	1000	20	19	20

Ausführung

Überwurfmutter mit Schlauchtülle
Messing

Rohrbogen 45° / 90°
Kupfer

O-Ring
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Ablassschlauch
Polyvinylchlorid (PVC)
transparent **T**

Schlauchklemme bei Form B / C
Stahl, verzinkt

Verschlussstopfen
Kunststoff, Polyethylen (PE-LD)

RoHS

Auf Anfrage

- andere Schlauchlängen
- Ablassschlauch mit Gewebeeinlage (Nylon)

Anschlussstücke GN 880.1 werden für die Verwendung von Ölablassventilen GN 880 benötigt.

Durch das Aufschrauben des Anschlussstücks betätigt man den Ventilteller des Ölablassventils, so dass das Öl durch den Schlauch in einen bereitgestellten Behälter abfließen kann.

Der Verschlussstopfen verhindert das Auslaufen von Restöl nach dem Entleeren.

Hinweise **Seite**
GN 880 Ölablassventile QVX

Technische Informationen
Kunststoff-Eigenschaften QVX

Bestellbeispiel (ohne Ablassschlauch)	1	Größe
GN 880.1-26-C	2	Form

Bestellbeispiel (mit Ablassschlauch)	1	Größe
GN 880.1-22-A-500-T	2	Form
	3	Schlauchlänge
	4	Schlauchausführung