


elesa Original design MPG-C / MPG-T



1 Form

- T Halteprofil trapezförmig
- R Halteprofil rund



2 d₁ Form R			2 h Form T	3 d₂ Haltestange			b₀		
B 10	B 12	B 14	17	D 12	D 14	D 16	GN 6475 18 / 21	GN 6475.1 18	GN 6475.2 20

Ausführung

Klemme

- Kunststoff, Polyamid (PA)
- Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C
- schlagfest
- schwarz

Haltestange / Zylinderschrauben / Muttern

Edelstahl 1.4301

RoHS

Seitenführungsklemmen GN 6475.4 befestigen Seitenführungen an Förderstrecken. Die Ausführung mit Haltestange erfordert zusätzlich die Verwendung von Seitenführungshaltern GN 6476, GN 6476.2 oder GN 6476.3. Die Ausführung mit Innengewinde ermöglicht die direkte Montage, beispielsweise an einer Seitenwand.

Hinweise

Hinweise	Seite
GN 6475 Seitenführungen (Führungskontur flach)	QVX
GN 6475.1 Seitenführungen (Führungskontur ballig)	QVX
GN 6475.2 Seitenführungen (Führungskontur flach, abgesetzt)	QVX
GN 6476 Seitenführungshalter (starr, mit Anschlagkante)	QVX
GN 6476.2 Seitenführungshalter (schwenkbar, mit Anschlagkante)	QVX
GN 6476.3 Seitenführungshalter (schwenkbar)	QVX
GN 990 Konstruktionsrohre	QVX

Technische Informationen

Kunststoff-Eigenschaften	QVX
Edelstahl-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel (ohne Haltestange)

1	Form
2	h (d ₁)

GN 6475.4-T-17

Bestellbeispiel (mit Haltestange)

1	Form
2	d ₁ (h)
3	d ₂

GN 6475.4-R-B10-D16

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10