




**elesa**  
Original design EBK.SOFT



Softline-Ummantelung

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>						
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Länge l				d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>
43	M 6	16	20	25	-	32,5	55	17,5
43	M 8	16	20	25	30	32,5	55	17,5
43	M 10	20	25	30	50	32,5	55	17,5
50	M 8	16	20	25	30	37	64	20
50	M 10	20	25	30	50	37	64	20

**Ausführung**

**Griff**

- Grundkörper  
Kunststoff, Polypropylen (PP)
- Softline-Ummantelung  
Thermoplastisches Elastomer (TPE)  
- mit dem Grundkörper chemisch verbunden  
- FDA-konformer Werkstoff  
- Einsatztemperatur 0 °C bis +80 °C  
- schwarz, matt  
- Härte 70 Shore A

**Gewindezapfen**

Stahl  
verzinkt, blau passiviert

RoHS

**Auf Anfrage**

- Kugelgriffschrauben in drehbarer Ausführung

Das Design der Kugelgriffschrauben GN 675 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt. Die Softline-Ummantelung macht die Kugelgriffschrauben besonders griffsympathisch und ergonomisch.

Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte.

Die Softline-Kugelgriffschrauben können sowohl als Bedienelement, als auch zum Spannen eingesetzt werden. Der „harte“ Kunststoffkern garantiert eine einwandfreie, belastbare Verankerung der Gewindebuchse.

**Hinweise**

	Seite
GN 675 Kugelgriffe (Innengewinde, ohne Abdeckkappe)	54
GN 675.1 Kugelgriffe (Innengewinde, mit Abdeckkappe)	54

**Technische Informationen**

Produktfamilie Ergostyle®	18
Produktfamilie Softline	18
Kunststoff-Eigenschaften	2414

**Bestellbeispiel**

**GN 675-50-M10-25**

<b>1</b>	d <sub>1</sub>
<b>2</b>	d <sub>2</sub>
<b>3</b>	Länge l