



d ₁ h11	d ₂	d ₃ Rundteil	d ₄ H7	d ₅	e +0,2	l ₁ max.	l ₂	l ₃	sw	Max. Anzugs- moment in Nm	Artikel-Nr. Montagewerkzeug
8	M 4	6...10	8	M 2,5	d ₃ /2 + 2,8	27	8	4	3	2,9	GN 928.1-3
10	M 5	10...15	10	M 3	d ₃ /2 + 3,3	33	10	5	4	6	GN 928.1-4
12	M 6	15...20	12	M 4	d ₃ /2 + 3,5	39	12	6	5	10	GN 928.1-5
16	M 8	20...30	16	M 5	d ₃ /2 + 4	46	16	8	6	25	GN 928.1-6
20	M 10	30...40	20	M 6	d ₃ /2 + 4,8	53	20	10	8	46	GN 928.1-8
25	M 12	40...60	25	M 8	d ₃ /2 + 5,6	70	25	12	10	82	GN 928.1-10
30	M 16	60...125	30	M 10	d ₃ /2 + 7,9	81	30	16	14	206	GN 928.1-14

Ausführung

Klemmelement

- Stahl —
- brüniert —
- Edelstahl 1.4305 NI

Zylinderschraube ISO 4762

- Stahl verzinkt, blau passiviert
- Edelstahl bei NI

RoHS

Mit den Klemmelementen GN 928 können runde Teile im Durchmesserbereich von 6 bis 125 mm schnell, präzise und wirtschaftlich gespannt werden.

Das Gewinde d₅ dient zur Aufnahme des Montagewerkzeuges oder einer Schraube, womit das Klemmelement bei der Montage axial gehalten werden kann.

Technische Informationen

ISO-Passungen	2391
Edelstahl-Eigenschaften	2422

Zubehör

GN 928.1 Montagewerkzeuge (Artikelnummer siehe Tabelle)

Bestellbeispiel (Stahl)

GN 928-16	1	d ₁
------------------	---	----------------

Bestellbeispiel (Edelstahl)

GN 928-8-NI	1	d ₁
	2	Werkstoff

