



Form A



Form B



5 Form

A ohne Bohrungen

B mit Bohrungen

2

3

4

h ₁		b ₁	l ₁	b ₂	d	h ₂	l ₂	m	s
ALM	STB								
30	30	30	30	18	6,2	18	15	-	4
30	30	30	60	18	6,2	18	15	30	4
40	40	40	40	24	8,2	24	20	-	5
40	40	40	80	24	8,2	24	20	40	5
50	-	50	50	30	10,2	30	25	-	6
50	-	50	100	30	10,2	30	25	50	6

Ausführung

- Baustahl scharfkantig gezogen
brüniert
- Aluminium gepresst
matt, gleitgeschliffen
- RoHS

1

Hinweis

STB

Montage-Winkel GN 970 werden universell zum rechtwinkligen Verbinden und Befestigen von z.B. Auflageplatten oder Abdeckungen verwendet.

ALM

Die Form A erlaubt das Einbringen anwendungsspezifischer Bohrbilder sowie die Befestigung durch Schweißen.

Die Montagewinkel der Form B sind in Abhängigkeit der Länge l₁ mit 2 oder 4 Bohrungen versehen.

siehe auch...

- Winkel, Laschen GN 967 → Seite 1827

Bestellbeispiel

1	Werkstoff
2	h ₁
3	b ₁
4	l ₁
5	Form

GN970-STB-40-40-80-A