



Form A



Form B



5 Form

- A ohne Bohrungen
- B mit Bohrungen

h ₁		b ₁	l ₁	b ₂	d	h ₂	l ₂	m	s
ALM	STB								
30	30	30	30	18	6,2	18	15	-	4
30	30	30	60	18	6,2	18	15	30	4
40	40	40	40	24	8,2	24	20	-	5
40	40	40	80	24	8,2	24	20	40	5
50	-	50	50	30	10,2	30	25	-	6
50	-	50	100	30	10,2	30	25	50	6

Ausführung

Baustahl

- scharfkantig gezogen
- brüniert

Aluminium

- gepresst
- matt, gleitgeschliffen

RoHS

1

STB

ALM

Montage-Winkel GN 970 werden universell zum rechtwinkligen Verbinden und Befestigen von z.B. Auflageplatten oder Abdeckungen verwendet. Die Form A erlaubt das Einbringen anwendungsspezifischer Bohrbilder sowie die Befestigung durch Schweißen. Die Montagewinkel der Form B sind in Abhängigkeit der Länge l₁ mit 2 oder 4 Bohrungen versehen.

Hinweise

GN 967 Winkel / Laschen (Stahlblech)

Seite

1886

Bestellbeispiel

1	Werkstoff
2	h ₁
3	b ₁
4	l ₁
5	Form

GN970-STB-40-40-80-A