



3 Form

- N neutral
- M mit Markierungspfeil
- S mit Skala 0...9, 20 Teilstriche

d₁	d₂ H8 Bohrung		d₃ -0,2	d₄	d₅	l₁	l₂	l₃	l₄	t₁ min.	t₂
27	B 6	-	33,5	23,5	M 4	25,5	7,5	10,5	12,5	23,5	7,5
34	B 6	B 8	41	29,5	M 5	29,5	9,5	13,5	13	26,5	9,5
42	B 8	B 10	50	37,5	M 5	33,5	10,5	15,5	15	30,5	11,5

Ausführung

Knopf

Aluminium

- eloxiert, naturfarben
- Markierungspfeil bei Form M lasergraviert
- Skala bei Form S lasergraviert

Gewindestift DIN 916

Edelstahl
mit Innensechskant und Ringschneide

RoHS

Auf Anfrage

- spezielle Skalierungen, (siehe auch Bestellschema)

Drehknöpfe GN 723.4 können mit Bezugsflanschen GN 723.3 kombiniert werden, die folgende Vorteile haben:

- sie sind mit Referenzmarkierung für die Drehknopfskala versehen
- sie bilden eine zusätzliche Lagerung für die Verstellwelle
- in der Ausführung mit Reibring wird der Drehknopf gegen unbeabsichtigtes Verstellen, z. B. durch Vibration, gesichert.

Skala bzw. Markierungspfeil der Drehknöpfe sind abriebfest und gut lesbar. Neben der Standard-Skala (Form S) können sie mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden.

Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge einer möglichen Skalierung ist das sehr übersichtlich dargestellte „Bestellschema Skalierungen“ zu verwenden.

Hinweise	Seite
GN 726.2 Drehknöpfe (Aluminium)	QVX

Technische Informationen	
Bestellschema Skalierungen	QVX
ISO-Passungen	QVX

Zubehör	
GN 723.3 Bezugsflansche	QVX
GN 826 Klemmelemente (für Verstellspindeln)	QVX

Bestellbeispiel GN 723.4-42-B10-S	1 d ₁
	2 d ₂
	3 Form





Drehknopf GN 723.4 kombiniert mit Bezugsflansch GN 723.3 → Seite XYZ

