

Norm	Kennzeichen	Rad-Ø in mm	max. dynamische Traglast in N	Gehäuseart			Befestigungsarten		
				Bockrolle	Lenkrolle	Lenkrolle mit Feststeller	Anschraubplatte	Rückenloch	Gewinde- stift
GN 22870 <a href="#">Seite XYZ</a>		L	40...80	300...550	x	x	x	x	x
GN 22870 <a href="#">Seite XYZ</a>		D	50...75	600...800	-	x	-	x	x
GN 22880 <a href="#">Seite XYZ</a>		L	40...60	400...700	x	x	x	x	x
GN 22880 <a href="#">Seite XYZ</a>		D	50	1400	-	x	-	x	x
GN 22872 <a href="#">Seite XYZ</a>		L	80...150	700...1800	x	x	x	x	x
GN 22873 <a href="#">Seite XYZ</a>		L	80...200	650...2250	x	x	x	x	x
GN 22874 <a href="#">Seite XYZ</a>		L	80...200	650...2300	x	x	x	x	x
GN 22875 <a href="#">Seite XYZ</a>		M	100...200	1800...5000	x	x	x	x	-
GN 22882 <a href="#">Seite XYZ</a>		L	80...200	1200...3000	x	x	x	x	x
GN 22882 <a href="#">Seite XYZ</a>		L	80...125	1200...2200	-	x	-	x	-
GN 22884 <a href="#">Seite XYZ</a>		L	80...200	750...3000	x	x	x	x	x
GN 22885 <a href="#">Seite XYZ</a>		L	80...200	2000...3000	x	x	x	x	-

L = leichte Ausführung    D = Doppelrollen Ausführung    M = mittelschwere Ausführung

# Räder und Rollen

Bauartenübersicht Rollen

Norm	Kennzeichen	Rad-Ø in mm	max. dynamische Traglast in N	Gehäuseart			Befestigungsarten		
				Bockrolle	Lenkrolle	Lenkrolle mit Feststeller	Anschraubplatte	Rückenloch	Gewinde- stift
GN 22885 <a href="#">Seite XYZ</a>		M	125...200	3500...7500	x	x	x	x	-
GN 22886 <a href="#">Seite XYZ</a>		L	100...125	2000...2200	x	x	x	x	-
GN 22886 <a href="#">Seite XYZ</a>		M	100...200	3000...7000	x	x	x	x	-
GN 22887 <a href="#">Seite XYZ</a>		M	100...200	3500...7500	x	x	x	x	-
GN 22892 <a href="#">Seite XYZ</a>		L	65...200	1200...3000	x	x	x	x	x
GN 22892 <a href="#">Seite XYZ</a>		L	80...125	1800...2200	-	x	-	x	-
GN 22892 <a href="#">Seite XYZ</a>		M	100...200	3000...7300	x	x	x	x	-
GN 22894 <a href="#">Seite XYZ</a>		L	80...100	1500...2000	-	x	-	x	x
GN 22886 <a href="#">Seite XYZ</a>		H	160...200	5500...7000	x	x	x	x	-
GN 22887 <a href="#">Seite XYZ</a>		H	125...200	5500...10000	x	x	x	x	-
GN 22887 <a href="#">Seite XYZ</a>		E	150...300	10000...23000	x	x	x	x	-
GN 22892 <a href="#">Seite XYZ</a>		H	125...200	6500...9000	x	x	x	x	-

L = leichte Ausführung

M = mittelschwere Ausführung

H = schwere Ausführung

E = sehr schwere Ausführung

