

Norm	Auszugsart	Belastbarkeit pro Paar bei 10.000 Zyklen in N	Grundlänge eingefahrener Zustand in mm	Werkstoff Stahl <b>ST</b> Edelstahl <b>NI</b>	Befestigung		
	Teilauszug <b>T</b> Vollauszug <b>V</b>				Durchgangs- bohrungen (Kennziffer 1)	Senk- bohrungen (Kennziffer 2)	Außenschiene, Durchgangsbohrungen / Innenschiene, Senkbohrungen (Kennziffer 3)
<b>GN 1400</b> Seite 1914	T	280	300 - 500	ST	×		
<b>GN 1404</b> Seite 1916	T	780	300 - 700	ST			×
<b>GN 1408</b> Seite 1918	V	250	250 - 700	ST	×		
<b>GN 1410</b> Seite 1921	V	510	250 - 800	ST	×		
<b>GN 1412</b> Seite 1924	V	430	300 - 700	ST	×		
<b>GN 1414</b> Seite 1927	V	360	300 - 650	ST	×		
<b>GN 1418</b> Seite 1930	V	430	350 - 650	ST	×		
<b>GN 1420</b> Seite 1933	V	1290	300 - 1200	ST		×	
<b>GN 1422</b> Seite 1935	V	1290	300 - 800	ST		×	
<b>GN 1424</b> Seite 1938	V	750	350 - 700	ST		×	
<b>GN 1426</b> Seite 1941	V	1380	500 - 800	ST		×	
<b>GN 1430</b> Seite 1943	V	2120	400 - 1200	ST		×	
<b>GN 1432</b> Seite 1945	V	2300	400 - 800	ST		×	
<b>GN 1440</b> Form B Seite 1948	V	3250	300 - 1500	ST	×		
<b>GN 1440</b> Form M Seite 1948	V	3250	300 - 1500	ST	×		
<b>GN 1440</b> Form K Seite 1948	V	3250	300 - 1500	ST	×		
<b>GN 1440</b> Form Q Seite 1948	V	3250	300 - 1500	ST	×		
<b>GN 1450</b> Seite 1951	V	480	300 - 600	NI	×		

Norm	Ausstattungsmerkmale									
	ohne Stopp-gummi	mit Stopp-gummi hinten-vorne	Arretierung hinten Form E	Arretierung hinten; Trenn-funktion Form F	Verriegelung hinten Form M	Verriegelung vorne Form K	Verriegelung hinten-vorne Form Q	Selbststeinzug gedämpft / ungedämpft	Push to Open - Betätigung	Auszug beidseitig
<b>GN 1400</b> Seite 1914	X									
<b>GN 1404</b> Seite 1916		X	X							
<b>GN 1408</b> Seite 1918		X		X						
<b>GN 1410</b> Seite 1921		X		X						
<b>GN 1412</b> Seite 1924		X		X				X		
<b>GN 1414</b> Seite 1927				X				X		
<b>GN 1418</b> Seite 1930		X		X					X	
<b>GN 1420</b> Seite 1933		X	X							
<b>GN 1422</b> Seite 1935		X						X		
<b>GN 1424</b> Seite 1938		X						X		
<b>GN 1426</b> Seite 1941		X								X
<b>GN 1430</b> Seite 1943		X	X							
<b>GN 1432</b> Seite 1945		X						X		
<b>GN 1440</b> Form B Seite 1948		X								
<b>GN 1440</b> Form M Seite 1948		X			X					
<b>GN 1440</b> Form K Seite 1948		X				X				
<b>GN 1440</b> Form Q Seite 1948		X					X			
<b>GN 1450</b> Seite 1951		X		X						

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

