



### 3 Form

- D mit Innengewinde  
E mit Gewindezapfen

<sup>1</sup> d <sub>1</sub>	<sup>2</sup> d <sub>2</sub> Form D	<sup>2</sup> d <sub>3</sub> Form E	d <sub>4</sub>	h	Länge l	t min.
17	M 5	M 5	10	14	9	7
21	M 6	M 6	12	17	10	11
25	M 6	M 6	14	21	10	11
33	M 8	M 8	18	29	14	12

## Ausführung

- Kunststoff  
Duroplast (PF)  
- temperaturbeständig bis 110 °C  
- schwarz, glänzend
- Form D  
Gewindebuchse  
Messing
- Form E  
Gewindezapfen  
Stahl  
verzinkt, blau passiviert
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- RoHS

## Hinweis

siehe auch...

- *Rändelknöpfe GN 676* → Seite 84
- *Rändelknopfschrauben GN 676* → Seite 85

Bestellbeispiel

<sup>1</sup> <sup>2</sup> <sup>3</sup>  
GN 76-25-M6-D

1	d <sub>1</sub>
2	d <sub>2</sub> (d <sub>3</sub> )
3	Form