Federnde Druckstücke

Stahl / Edelstahl, mit Bund, mit Schlitz



Detail Z; Gewindeauslauf:

M4 / M5



M6 ... M12



ROST FREI *

2 Form

ST Stahl, normaler Federdruck

NI Edelstahl, normaler Federdruck

1

d_1	d_2	d_3	l_1	l_2	l_3	w Federweg	Federdruck in N ≈ Anfang	Ende
M 4	2,5	6	6,5	3	5	0,8	8	14
M 5	3	8	8,5	4	6,7	0,9	8	14
M 6	3,5	10	9	5	-	1	11	18
M 8	4,5	13	11	5,5	-	1,5	18	31
M 10	6	16	14	6	-	2	24	45
M 12	8	18	15	7	-	2,5	26	49

Ausführung

Gehäuse
- Stahl, brüniert bei Form NI
- Edelstahl 1.4305 bei Form ST

Kugel
- Stahl,gehärtet bei Form NI
- Edelstahl 1.3541 gehärtet bei Form ST

RoHS

Federnde Druckstücke GN 815 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdruckstifte verwendet.
Durch den Bund ergibt sich eine definierte Einbauposition.

Zubehör	Seite
GN 3492 Haltestücke (Edelstahl)	973

Bestellbeispiel		
GN 815-M8-ST (1) (2)	1	d_1
	2	Form