




















Norm	Riegelart	Gehäuseform	Betätigungsmöglichkeiten
GN 115 Seite 1200 / 1202 / 1203 Verriegelungen Zink-Druckguss, Gehäusebund verchromt oder schwarz beschichtet, Riegel Stahl			  
GN 115.9 Seite 1204 / 1205 Verriegelungen mit Sicherheitsfunktion Zink-Druckguss, Gehäusebund schwarz beschichtet, Riegel Stahl			  
GN 115 Seite 1206 / 1207 / 1208 Verriegelungen Edelstahl 			  
GN 115 Seite 1209 Verriegelungen Edelstahl (A2 / A4) Schutzart IP 69k 			
GN 515 Seite XYZ / XYZ Verriegelungen mit verlängertem Gehäuse Zink-Druckguss, Gehäusebund schwarz beschichtet, Riegel Stahl			  
GN 515 Seite XYZ / XYZ Verriegelungen mit verlängertem Gehäuse Edelstahl 			













Norm	Riegelart	Gehäuseform	Betätigungsmöglichkeiten
GN 1150 Seite XYZ Verriegelungen Edelstahl, Betätigung in Hygienic Design 			
GN 1150 Seite XYZ Verriegelungen Edelstahl, Betätigung und Riegelseite in Hygienic Design 			
GN 115.1 Seite 1210 Verriegelungen Zink-Druckguss, kleine Bauform, Gehäusebund verchromt oder schwarz beschichtet, Riegel Stahl			
GN 115.6 Seite 1212 Verriegelungen Edelstahl kleine Bauform 			
GN 115.3 Seite 1214 Verriegelungen Kunststoff			
GN 115.5 Seite 1216 Verriegelungen Kunststoff, Snap-in-Montage			

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9



Norm	Riegelart	Gehäuseform	Betätigungsmöglichkeiten
GN 217 Seite 1218 Verriegelungen Kunststoff, Riegel Stahl			
GN 623.1 Seite 1220 Verriegelungen Kunststoff, Riegel Stahl			
GN 115.7 Seite 1222 Verriegelungen mit Bügelgriff Zink-Druckguss, Riegel Stahl			
GN 115.10 Seite 1224 / 1226 Verriegelungen mit Griffschale Zink-Druckguss / Kunststoff, Riegel Stahl, Klemm-Montage			
GN 731.2 Seite 1228 Verriegelungen mit Griffschale Kunststoff, Riegel Stahl, Snap-in-Montage			
GN 731.5 Seite XYZ Verriegelungen mit Griffschale Kunststoff, Riegel Edelstahl, Snap-in-Montage			



Norm	Riegelart	Gehäuseform	Betätigungsmöglichkeiten
GN 116.1 Seite 1230 Drehspannriegel Zink-Druckguss, Gehäusebund schwarz beschichtet, Riegel Stahl			  
GN 516 Seite 1232 Drehspannriegel Zink-Druckguss, Gehäusebund schwarz beschichtet, Riegel Stahl			  
GN 516.5 Seite 1234 Drehspannriegel Edelstahl			  
GN 516.1 Seite 1235 Drehspannriegel Zink-Druckguss, Gehäusebund schwarz beschichtet, Riegel einstellbar Zink-Druckguss			  
GN 5630 Seite 1236 Drehspann- verschlüsse Kunststoff, Zink-Druckguss			 
GN 117 Seite 1238 Türverriegelungen Stahl			 

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5









3.6

3.7

3.8

3.9



Norm	Riegelart	Gehäuseform	Betätigungsmöglichkeiten
GN 119 Seite 1240 Türverriegelungen Zink-Druckguss, verchromt, Türriegel Stahl	 		
GN 119 Seite 1242 Türverriegelungen Edelstahl 	 		
GN 118 Seite 1244 Türverriegelungen Stahl, Sinterstahl	 		
GN 119.3 Seite 1246 Türverriegelungen mit Bügelgriff Zink-Druckguss, schwarz oder silber beschichtet, Türriegel Stahl	 		
GN 115.8 Seite 1248 / 1250 / 1251 Hakenverriegelungen Zink-Druckguss, Gehäusebund verchromt oder schwarz beschichtet, Hakenriegel Stahl, verzinkt	 