



2 Form

- T6** mit Befestigungsbohrungen, mit Zugbügel, mit Gegenhalter
- T** mit Befestigungsbohrungen, ohne Zugbügel, mit Gegenhalter
- T6S** zum Anschweißen, mit Zugbügel, mit Gegenhalter
- TS** zum Anschweißen, ohne Zugbügel, mit Gegenhalter



Größe	F _H in N Haltekraft	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	b ₆	b ₇	b ₈	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁ ≈	h ₂
1700	17000	22	21	68	64	46	48	28	26,5	38	17	M 10	8,5	14	55	34,5
4000	40000	28	27	85	80	55	60	34	32	50	20	M 12	10,5	16	68	42,5

Größe	l ₁ ≈		l ₂ min.	l ₃ ≈	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	m ₅	r ≈ bei w ₂ = 0	s	t	w ₁ Hub	w ₂ ≈ Verstell- weg
	Form T6S / TS	Form T6 / T												
1700	218	223	33	129	45	11,5	45	10	28	96	7	2	54	15
4000	266	271	30	151	57	14	57	12,5	35	107	9	2	62	25

Ausführung

- Grundkörper / Gegenhalter / Spannhebel
Stahl C22
 - geschmiedet
 - schwarz lackiert (Form T6 / T)
 - brüniert (Form T6S / TS)
- Zugbügel / Lagerbolzen
Stahl St 37
verzinkt, blau passiviert
- alle beweglichen Teile
mit Spezialfett geschmiert
- RoHS

Hinweis

Verschlussspanner GN 852.3 sind sehr massiv gestaltet und können daher für sehr hohe Haltekraft eingesetzt werden.

Beim Schließen des Spanners schnappt ein Sicherungshaken am Grundkörper formschlüssig ein. So wird ein unbedachtes oder durch Vibrationen verursachtes Lösen aus der Spannstellung verhindert. Zum Öffnen wird der Sicherungshaken per Einhandbedienung entriegelt.

Der Zugbügel kann innerhalb des Verstellweges justiert werden.

Neben den obigen Standardabmessungen der Zugbügel werden unter GN 951.2 weitere Ausführungen angeboten.

siehe auch...

- Allgemeine Hinweise zu Schnellspannern → Seite 698
- Zugbügel GN 951.2 → Seite 775

Bestellbeispiel

GN 852.3-1700-T6

- 1 Größe
- 2 Form

