



Anbaubeispiele



1 l_1	2 h		d_1	$d_2^{H8/h8}$	l_2	$l_3 \pm 0,01$	t
30	25	50	M 6	9	13	17	8
40	35	70	M 8	11	17	23	12
50	45	80	M 10	13	20	30	15
60	50	85	M 10	13	20	40	15

Ausführung

Stahl C45

chemisch vernickelt

RoHS



NC

Spannbacken-Rohlinge GN 872 sind dafür ausgelegt durch zusätzliche Bearbeitung des Anwenders mit individuellen Spannformen wie z. B. Prismen und Radien versehen zu werden. Die Rohlinge eignen sich auch zum Schweißen.

Die Befestigungsgewinde- und Zentrierbohrungen sind auf die Maße der Spannarme und Gegenhalter abgestimmt und ermöglichen so eine einfache und schnelle Montage.

Zentrierbuchsen GN 870 gehören **nicht** zum Lieferumfang.

Technische Informationen

ISO-Passungen

Seite

QVX

Zubehör

GN 870 Zentrierbuchsen

QVX

Bestellbeispiel

GN 872-50-80-NC

1	l_1
2	h
3	Oberfläche

