



Form A



Form C



5 Form

- A ohne Bohrungen
- C mit Bohrungen und Langlöcher

2

3

4

h <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	b <sub>3</sub>	d	h <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	m <sub>1</sub>	m <sub>2</sub>	s	
ALM	STB									
30	30	45	30	18	6,2	18	15	-	20	4
30	30	45	60	18	6,2	18	15	30	20	4
40	40	60	40	24	8,2	24	20	-	25	5
40	40	60	80	24	8,2	24	20	40	25	5
50	-	75	50	30	10,2	30	25	-	30	6
50	-	75	100	30	10,2	30	25	50	30	6

Ausführung

- Baustahl scharfkantig gezogen brüniert
- Aluminium gepresst matt, gleitgeschliffen
- RoHS

1

Hinweis

STB

Montage-Winkel GN 970 werden universell zum rechtwinkligen Verbinden und Befestigen von z.B. Auflageplatten oder Abdeckungen verwendet.

ALM

Die Form A erlaubt das Einbringen anwendungsspezifischer Bohrbilder sowie die Befestigung durch Schweißen.

Die Montage-Winkel Form C sind in Abhängigkeit der Länge l<sub>1</sub> mit einer oder zwei Kombinationen aus Bohrung und Langloch versehen.

siehe auch...

- Winkel, Laschen GN 967 → Seite 1827

Bestellbeispiel

1	Werkstoff
2	h <sub>1</sub>
3	b <sub>1</sub>
4	l <sub>1</sub>
5	Form

**GN970-STB-40-60-80-B**